





WAK5010BM



Gestore ambiente KNX Secure, TFT, bus integrato, A.x/C.x, nero notte, opaco

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati	15 mA
Assorbimento di corrente durante il funzionamento	15 mA

Funzioni

Unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori	Si
Ricevitore DCF77 integrato	No
Idoneo per funzionamento in parallelo	Si
Con comando locale	Si

Materiali

Gruppo materiale	Plastica Vetro
Colore	Nero notte
Codice RAL	9005

Serie

Serie	71 x 71 mm
Profondità di installazione	10 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
Classe di efficienza energetica	IV (2%)

Condizioni di impiego

Tensione ausiliaria	0 - 0 V
Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si