



WAN7011AT



Abdeckung 1fach I/O für Taster, A.x/C.x, anthrazit matt, lack.

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 1  
Mit Anzeige Nein

**Werkstoff**

Farbe Anthrazit  
RAL Nummer 7021  
Glanzgrad Matt  
Werkstoff Thermoplast  
Oberfläche Lackiert

**Abmessungen**

Höhe 55 mm  
Breite 55 mm  
Tiefe 8 mm

**Kapazität**

Anzahl Module 0

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Ohne

**Konnektivität**

Montageart Einrastfunktion

**Ausstattung**

Kontrollfenster/Lichtauslass Ja

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20  
Stoßfestigkeit IK IK04

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

**Texte**

Aufdruck Mit Aufdruck "0 - 1"  
Montageart Abdeckung für Steckbefestigung  
Beleuchtung Beleuchtbar durch Status-LED  
Drucktaster Ja  
Wippschalter/-taster Für Wippschalter/-taster

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung Zentralplatte

**Geeignet für**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja  
RoHS-konform Ja