



WAN7021WM



Afdekking voor drukknop, 2-voudig, I/O opdruk, A.x/C.x, lichtwit mat

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Dubbel wip
-------------------	------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	2
Met indicator	Nee

Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-code	9016
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	55 mm
Breedte	55 mm
Diepte	8 mm

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Aansluiting

Type connector/steker	Zonder
-----------------------	--------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Inklikbare montage
---------------	--------------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Ja
-------------------------------	----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK04

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Teksten

Opdruk	Met opdruk "0 - 1"
Montagewijze	Afdekking voor steekbevestiging
Verlichting	Te verlichten met status led
Drukknop	Ja
Wipschakelaar/-impulsdrukker	Voor wipschakelaar/-impulsschakelaar

Identificatie

Samenstelling	Centraalplaat
---------------	---------------

Geschild voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja