



WAN7021BG



Afdekking voor drukknop, 2-voudig, I/O opdruk, A.x/C.x, nachtzwart glanzend

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

Bedieningselement Dubbel wip

##### Bediening en signalering

Aantal toetsen 2

Met indicator Nee

##### Materiaal

Kleur Nachtzwart

RAL-code 9005

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

##### Afmetingen

Hoogte 55 mm

Breedte 55 mm

Diepte 8 mm

##### Capaciteit

Aantal modules 0

##### Aansluiting

Type connector/steker Zonder

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Inklikbare montage

##### Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

##### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK04

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

##### Teksten

Opdruk Met opdruk "0 - 1"

Montagewijze Afdekking voor steekbevestiging

Verlichting Te verlichten met status led

Drukknop Ja

Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor wipschakelaar/-impulsschakelaar

##### Identificatie

Samenstelling Centraalplaat

##### Geschild voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

##### Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja