



WAN7021BM



**Afdekking voor drukknop, 2-voudig, I/O opdruk, A.x/C.x, nachtzwart mat**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement	Dubbel wip
-------------------	------------

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen	2
Met indicator	Nee

**Materiaal**

Kleur	Nachtzwart
RAL-code	9005
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte	55 mm
Breedte	55 mm
Diepte	8 mm

**Capaciteit**

Aantal modules	0
----------------	---

**Aansluiting**

Type connector/steker	Zonder
-----------------------	--------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Inklikbare montage
---------------	--------------------

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang	Ja
-------------------------------	----

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK04

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

**Teksten**

Opdruk	Met opdruk "0 - 1"
Montagewijze	Afdekking voor steekbevestiging
Verlichting	Te verlichten met status led
Drukknop	Ja
Wipschakelaar/-impulsdrukker	Voor wipschakelaar/-impulsschakelaar

**Identificatie**

Samenstelling	Centraalplaat
---------------	---------------

**Geschild voor**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja