



WAN7021AT



**Copertura per pulsante, 2 canali, serig. I/O, A.x/C.x, antracite**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciante

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti 2

Con indicatore No

**Materiali**

Colore Antracite

Codice RAL 7021

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

**Serie**

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 8 mm

**Numero di moduli**

Numero di moduli 0

**Connessione**

Tipo di connettore Senza

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a incastro

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce Si

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK04

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

**Testo**

Stampa Con stampa "0 - 1"

Tipo di montaggio Copertura per fissaggio a innesto

Illuminazione Illuminabile con LED di stato

Pulsante Si

Interruttore/pulsante a bilanciante Per interruttori/pulsanti a bilanciante

**Identificazione**

Disposizione di montaggio Piastra centrale

**Adatto per**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si