



WAN7051TA



Abdeckung 2fach Pfeile für Taster, A.x/C.x, titan matt, lack

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Geteilte Wippe
-----------------------	----------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2
Mit Anzeige	Nein

Werkstoff

Farbe	Titan
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Metallisch
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	55 mm
Breite	55 mm
Tiefe	8 mm

Kapazität

Anzahl Module	0
---------------	---

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

Konnektivität

Montageart	Einrastfunktion
------------	-----------------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Ja
------------------------------	----

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK04

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck Symbol Pfeile
Montageart	Abdeckung für Steckbefestigung
Beleuchtung	Beleuchtbar durch Status-LED
Drucktaster	Ja
Wippschalter/-taster	Für Wippschalter/-taster

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Zentralplatte
------------------	---------------

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja