



WNA401

Technické vlastnosti

Kapacita

Počet skupin spínačů	1
Počet modulů	1

Materiál

Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	83 mm
Šířka	83 mm
Hloubka	39 mm
Výška pásky P-touch popisového pole	0 mm

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
Montážní/připojovací poloha	Horizontální Vertikální

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Použitelné ve vyšší třídě IP	IP55 s uzavřeným krytem
Mechanická odolnost IK	IK07

Podmínky použití

Provozní teplota	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Texty

Způsob montáže	S upevněním sponami/šrouby S montážním adaptérem a těsněním Pro montáž pod omítku a do dutých přiček
----------------	--

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano