



WNA401

Ram 1-fack infällt, IP55, W.1, ECO, Grå

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal fack	1
Antal moduler	1

Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	83 mm
Bredd	83 mm
Djup	39 mm
Höjd på P-touch-band för märkningsfält	0 mm

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Installation, montering

Montering	Infälld montering
Monteringsläge/anslutningsläge	Horisontell Vertikal

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Användbar i högre IP-klasser	IP55 med stängt lock
Slagtålighet IK	IK07

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Text

Utförande	Snabbanslutning Med monteringsadapter och tätning För infälld montering
-----------	---

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja