Ficha técnica do produto
WNC044



WNC044

IP55

cubyko superfície - Botão inversor duplo, cinz

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte	10 A
Corrente de contacto momentânea	10 A

Tensão

Tensão nominal	250 V

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Tecla dupla
Número de polos	2

Materiais

Cor	Cinzento
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	24,1 %
Parte posterior interna	Mate

Dimensões

Altura	55,90 mm
Largura	55,90 mm
Profundidade	32,30 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	0 mm

Instalação, montagem

Montagem	Montagem à superfície

Controlos e indicadores

Sinalizador luminoso	Como acessório
Número de teclas (gang)	2
Tipo de botão de pressão	Contacto com botão de pressão em série
Com contacto de sinal de feedback	Não

Conetividade

Com fixação por garras	Não

Conexão

Tipo de conector/ficha	Terminal de encaixe

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP55
Resistência ao impactos IK	IK08

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 35 °C

Texto

Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Vedante	Com selagem total na parte posterior da caixa para entrada de cabos e ajuste de superfície na parte de trás
Modo de comutação	Série
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

Adequado para

cubyko

Sustentabilidade

Sem halogéneos	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim