



WNC044



### Technické vlastnosti

#### Elektrický proud

Spínací proud	10 A
Dotykový proud	10 A

#### Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

#### Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Dvojitě tlačítka
Počet pólů	2

#### Materiál

Barva	Šedá
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený
Průhledné	Ne
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)	24,1 %
Zadní strana, vnitřní	Matná

#### Rozměry

Výška	55,90 mm
Šířka	55,90 mm
Hloubka	32,30 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	0 mm

#### Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
--------	------------------

#### Ovládací prvky a indikátory

Kontrolka	Jako příslušenství
Počet tlačítek	2
Typ tlačítka	Sériové tlačítka
Se signálním kontaktem zpětné vazby	Ne

#### Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Zásuvná svorka
------------------------	----------------

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP55
Mechanická odolnost IK	IK08

#### Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 35 °C
------------------	-------------

#### Texty

Způsob montáže	Pro přišroubování
Těsnění	S celoplošným těsněním na zadní straně krytu pro zavedení vedení zezadu a vyrovnání s omítkou
Způsob zapojení	Sériový
Svorka	S dvou vodičovou připojovací svorkovnicí Wago pro zapojení Se dvěma místy pro zacvaknutí dvou vodičových připojovacích svorek Wago v podlahovém pouzdře
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami

---

**Vhodné pro**

cubyko

---

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny

Ano

Bez REACh-SVHC

Ano

V souladu se směrnicí RoHS

Ano

---