



WNC044



Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
Monmentan kontaktström	10 A

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Dubbel tryckknapp
Antal poler	2

Material

Färg	Grå
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad
Transparent	Nej
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	24,1 %
Invändig baksida	Matt

Dimensioner

Höjd	55,90 mm
Bredd	55,90 mm
Djup	32,30 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	0 mm
Höjd på P-touch-band för märkningsfält	0 mm

Installation, montering

Montering	Utanpåliggande montering
-----------	--------------------------

Kontroller och indikatorer

Indikeringslampa	Som tillbehör
Antal knappar	2
Antal tryckknappar	Serietryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Anslutning

Med klor	Nej
Anslutning/anslutningstyp	Snabbanslutningar

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtåligghet IK	IK08

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 35 °C
------------------	-------------

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Utförande	För skruvfästning
Försegling	Med heltäckande tätning på baksidan av kåpan för kabelgenomföring och ytjustering på baksidan
Brytare läge	Serie
Anslutning	Med Wago klämkopplingsplint för 2 ledningar för ledningsdragning Med två klämplatser för Wago kopplingsplintar för 2 ledningar i kåpans golv
Anslutningstyp	Med snabbanslutning

Lämplig för

cubyko

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja