



EER503

Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Einbau, Schließerkontakt, Erfassung Ø20m

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor	Präsenzmelder
Erfassungswinkel	360 - 360
Erfassungswinkel horizontal	360 - 360

Beleuchtung

Stromversorgung der LED-Lampe	400 W
-------------------------------	-------

Einstellungen

Ausschaltverzögerungszeit	0 s
---------------------------	-----

Beleuchtung

Schaltschwelle	5 - 2000 lx
----------------	-------------

Einstellungen

Einschaltverzögerungszeit	0 s
---------------------------	-----

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Einbautiefe	78 mm
Montagehöhe	2,50 - 2,50 m

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
Glanzgrad	Matt

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP41
--------------------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
Geeignet für Deckenmontage	Ja

Reichweite

Max. Reichweite frontal	5 m
Max. Reichweite zu einer Seite	10 m

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja