



WE133A



**Triple prises de courant affleurantes pré-montées anthracite**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Matière**

Couleur	Anthracite
Code RAL	7016
Finition	Satiné
Matériau	Plastique
Traitement	Laqué
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %

**Dimensions**

Hauteur	71 mm
Largeur	142 mm
Profondeur	32 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur de montage	40 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Norme française NF
---------------------------	--------------------

**Installation, montage**

Connexion	Jeu de barres
Montage sur	Encastré
Position de montage/connexion	Horizontal

**Connectivité**

Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	Norme française NF

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme française NF
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	3x prises de courant

**Couvercle, porte**

Type de couvercle	Aucun couvercle
-------------------	-----------------

**Capacité**

Nombre de modules	6
-------------------	---

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts	Oui
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP21

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

---

**Identification**

---

Avec inscription	Non
------------------	-----

---

**Textes**

---

Housse	Sans couvercle
--------	----------------

---

**Durabilité**

---

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

---

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

---