



Wandler- und Messschr.,Univ.N,NAR:NH00 Sich.lasttr.sch.,AAR>Lasttr.sch.3pol 125A

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1100 mm
Breite	800 mm
Tiefe	205 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm

Ausstattung

Anzahl Felder	3
Anzahl Zählerplätze <=63 A	1
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)	1
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	1
Anzahl Reihen	7
Multimedia Feld Bereich	Ohne

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

Konnektivität

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Netzform

Netzform	TN-S
----------	------

Anschluss

Art der Sammelschieneneneinspeiseklemme	Ohne Sammelschieneneneinspeiseklemme
Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung	2,5 - 95 mm ²
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung	1,0 - 2,5 mm ²
Anzahl der RJ45 Anschlüsse	2
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	Oben