



WHT75000A

kallysto pour combinaison: Thermostat d'ambiance KNX Secure boutons + face Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Consommation de courant bus (transfert de données)	20 mA
Courant absorbé en fonctionnement	20 mA

Fonctions

Unité de fonction centrale pour émetteurs/actionneurs	Oui
récepteur intégré DCF77	Non
Fonctionnement en parallèle possible	Non
Avec commande sur place	Oui

Matière

Groupe de matériau	Plastique Verre
Couleur	Blanc
Code RAL	9016

Dimensions

Dimensions	58 x 58 mm
Profondeur de montage	11.35 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	25.8 mm

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
Classe d'efficacité énergétique	IV (2%)

Tension

Tension auxiliaire	0 - 0 V
Tension de service par bus	21 - 32 V

Convient pour

kallysto encastré / kallysto montage en saillie

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui