



WHT75005A.eps

kallysto für Kombinationen: Raumthermostat KNX Secure Tasten und Front Schwarz

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	20 mA
Stromaufnahme Betrieb	20 mA

Funktionen

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktor	Ja
DCF77 Empfänger integriert	Nein
Parallel Betrieb möglich	Nein
Mit Vor-Ort Bedienung	Ja

Werkstoff

Werkstoff Gruppe	Kunststoff Glas
Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005

Abmessungen

Abmessungen	58 x 58 mm
Einbautiefe	11.35 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	25.8 mm

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Energieeffizienzklasse	IV (2%)

Spannung

Hilfsspannung	0 - 0 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V

Geeignet für

kallysto Aufputz / kallysto Unterputz	
---------------------------------------	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja