



WHTL75005C

kallysto.line à encastré complet: Thermostat d'ambiance KNX Secure Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Consommation de courant bus (transfert de données)	20 mA
Courant absorbé en fonctionnement	20 mA

Fonctions

Unité de fonction centrale pour émetteurs/actionneurs	Oui
récepteur intégré DCF77	Non
Fonctionnement en parallèle possible	Non
Avec commande sur place	Oui

Matière

Groupe de matériau	Plastique Verre
Couleur	Noir
Code RAL	9005

Dimensions

Dimensions	92 x 92 mm
Profondeur de montage	11.35 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	25.8 mm

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
Classe d'efficacité énergétique	IV (2%)

Tension

Tension auxiliaire	0 - 0 V
Tension de service par bus	21 - 32 V

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui