



FD42BN

Coffret, NewVegaD, 750x550x193mm, saillie, 4 rangées, 96 modules, porte pleine

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	No
Montage sur	En saillie

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

#### Equipement

Nombre de rails	4
Nombre de rangées	4
Avec fermeture	No
Dispose d'un bornier neutre	No

#### Capacité

Nombre de modules	96
-------------------	----

#### Dimensions

Hauteur	750 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	193 mm

#### Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
-------------------------------	---

#### Dimensions

Largeur en modules	24
--------------------	----

#### Plastron, porte

Type de poignée	Loquet rabattable
Porte transparente	No

#### Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

#### Matières

Matière	Métal PVC
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

#### Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
Dispose d'une plaque de montage	No

#### Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP41