



FD42BN

NewVegaD opbouwverdeelkast 750x550x193,4 rijen 96 mod. met volle deur

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Elektrische Stroom

Nominale stroom	160 A
-----------------	-------

Uitrusting

Aantal DIN-rails	4
Aantal rijen	4
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modules	96
----------------	----

Afmetingen

Hoogte	750 mm
Breedte	550 mm
Diepte	193 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
-------------------	---

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	24
-------------------------	----

Deksel, deur

Soort handgreep	Scharnierende handgreep
Deuris transparant	Nee

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	4
---------------------------	---

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit

Uitrusting

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP41