



FD52BN

**NewVegaD opbouwverdeelkast 900x550x193, 5 rijen 120 mod. met volle deur**

**Technische karakteristieken**

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	160 A
-----------------	-------

**Uitrusting**

Aantal DIN-rails	5
Aantal rijen	5
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

**Capaciteit**

Aantal modules	120
----------------	-----

**Afmetingen**

Hoogte	900 mm
Breedte	550 mm
Diepte	193 mm

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
-------------------	---

**Afmetingen**

Aantal breedte-eenheden	24
-------------------------	----

**Deksel, deur**

Soort handgreep	Scharnierende handgreep
Deuris transparant	Nee

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen	4
---------------------------	---

**Materiaal**

Materiaal	Metaal Kunststof
RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit

**Uitrusting**

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP41