



FD52BN

**NewVegaD opbouwverdeelkast 900x550x193, 5 rijen 120 mod. met volle deur**

**Technische karakteristieken**

**Installatie, montage**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee               |
| Gemonteerd op               | Oppervlaktmontage |

**Elektrische Stroom**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 160 A |
|-----------------|-------|

**Uitrusting**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Aantal DIN-rails     | 5   |
| Aantal rijen         | 5   |
| Met slot             | Nee |
| Heeft N -klemmenblok | Nee |

**Capaciteit**

|                |     |
|----------------|-----|
| Aantal modules | 120 |
|----------------|-----|

**Afmetingen**

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 900 mm |
| Breedte | 550 mm |
| Diepte  | 193 mm |

**Deksel, deur**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Aantal kastdeuren | 1 |
|-------------------|---|

**Afmetingen**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Aantal breedte-eenheden | 24 |
|-------------------------|----|

**Deksel, deur**

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Soort handgreep    | Scharnierende handgreep |
| Deuris transparant | Nee                     |

**Aansluiting**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aantal leidinginvoeringen | 4 |
|---------------------------|---|

**Materiaal**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Materiaal | Metaal<br>Kunststof |
| RAL-kleur | 9010                |
| Kleur     | Helderwit           |

**Uitrusting**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Heeft aarde-klemmenblok | Ja  |
| Materiaal montageplaat  | Nee |

**Veiligheid**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Beschermingsklasse   | Isolatieklasse II |
| Slagvastheid IK      | IK08              |
| Beschermingsgraad IP | IP41              |