



FD62BN

**Coffret, NewVegaD, 1050x550x193mm, saillie, 6 rangées, 144 modules, porte pleine**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	No
Montage sur	En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

**Equipement**

Nombre de rails	6
Nombre de rangées	6
Avec fermeture	No
Dispose d'un bornier neutre	No

**Capacité**

Nombre de modules	144
-------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	1050 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	193 mm

**Plastron, porte**

Nombre de portes de l'armoire	1
-------------------------------	---

**Dimensions**

Largeur en modules	24
--------------------	----

**Plastron, porte**

Type de poignée	Loquet rabattable
Porte transparente	No

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

**Matières**

Matière	Métal PVC
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Equipement**

Borne de mise à la terre	Oui
Dispose d'une plaque de montage	No

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP41