



WNC002



Cubyko leaf va-et-vient lumineux saillie gris IP55

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur En saillie

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Satiné

Matériau Polypropylène (PP)

Traitement Laqué

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 31 %

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme complet avec plaque

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Dimensions

Dimensions 75 x 75 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK08

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Textes

Éclairage Pour éclairage

Bouton poussoir No

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui