



WNC020



Cubyko leaf poussoir à fermeture 1F saillie gris IP55

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

Matière

Couleur	Gris
Finition	Satiné
Matériau	Polypropylène (PP)
Traitement	Laqué
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	31 %

Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	64 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK08

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	1 voie

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui