



WNC020



### Cubyko leaf poussoir à fermeture 1F saillie gris IP55

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Architecture

Type d'organe de commande Poussoir simple

##### Matière

Couleur Gris

Finition Satiné

Matériau Polypropylène (PP)

Traitement Laqué

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 31 %

##### Dimensions

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 64 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

##### Installation, montage

Montage sur En saillie

##### Sécurité

Classe de protection (IP) IP55

Résistance aux chocs IK IK08

##### Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

##### Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation 1 voie

##### Adapté à

cubyko

##### Durabilité

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui