



ST315

Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 63VA 6PLE

Technische Eigenschaften

Spannung

Ausgangsspannung	12 - 24 V
Ausgangsspannung 2	24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Isolationsspannung Ui	4000 V

Leistung

Leistungsaufnahme VA	63 VA
----------------------	-------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 35 °C
--------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	105 mm
Tiefe	68 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Temperaturschutz	Ja

Ausstattung

Kurzschlussicher	Ja
Ein-/Ausschalter	Nein

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 mm²

Abbildungen | Zeichnungen

