



FM305

QUADRO ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 1410x900x260mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	1410 mm
Πλάτος	880 mm
Βάθος	260 mm
Πάχος πλευρικού τοιχώματος	2 mm

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία απομόνωσης I
Αντοχή σε κρούση IK	IK10

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι

Υλικά

Χρώμα	Μπεζ
Κωδικός RAL	9010
Μεταχείριση	Επικαλυμμένο με πούδρα
Υλικό	Μεταλλικό

Εξοπλισμός

Αριθμός σειρών	9
----------------	---

Υλικά

Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό
----------------------	------------

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
Αριθμός κλειδαριών	1
Με διάφανη πόρτα	Όχι
Τύπος πόρτας ερμαρίου	Μονή πόρτα

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	630 A
------------------	-------

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----