



KR025L

Borne de passage-phase, 2,5mm², 800V/24A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	24 A
-------------------------	------

Dimensions

Hauteur	47 mm
Largeur	5.1 mm
Profondeur	60 mm

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.5 - 2.5 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 4 mm ²

Matière

Couleur	Beige
Matière	Thermoplastique

Connectivité

Type de connection / prise	Raccordement borne à vis
----------------------------	--------------------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui