



KR025L

Durchgangsklemme-Phase 2,5mm², 800V/24A, Schraubtechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 24 A

Abmessungen

Höhe 47 mm

Breite 5,1 mm

Tiefe 60 mm

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.5 - 2.5 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.5 - 4 mm²

Werkstoff

Farbe Beige

Werkstoff Thermoplast

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja