



KR025L

Zacisk szeregowy fazowy 2,5mm²

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 24 A

Wymiary

Wysokość 47 mm

Szerokość 5,1 mm

Głębokość 60 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Szyna DIN

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.5 - 2.5 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 0.5 - 4 mm²

Materiały

Kolor Beżowy

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Łączność

Typ połączenia Połączenie śrubowe

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak