



KR025N

Borne de passage-neutre, 2.5mm², 800V/24A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	24 A
-------------------------	------

Dimensions

Hauteur	47 mm
Largeur	5,1 mm
Profondeur	60 mm

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.5 - 2.5 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 4 mm ²

Matière

Couleur	Bleu
Matériau	Thermoplastique

Connectivité

Type de raccordement	borne à vis
----------------------	-------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui