



KR025N

Rijgklem 2,5 mm² nul, 800V/24A, schroef

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom 24 A

Afmetingen

Hoogte 47 mm

Breedte 5,1 mm

Diepte 60 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 0.5 - 2.5 mm²

Doorsnede stijve geleider 0.5 - 4 mm²

Materiaal

Kleur Blauw

Materiaal Thermoplast

Connectiviteit

Type connector/stekker Schroefaansluiting

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH conform Ja

RoHS conform Ja