



KR025N

**Borne de passage-neutre, 2.5mm<sup>2</sup>, 800V/24A, connection à vis**

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	24 A
-------------------------	------

#### Dimensions

Hauteur	47 mm
Largeur	5.1 mm
Profondeur	60 mm

#### Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>

#### Matière

Couleur	Bleu
Matière	Thermoplastique

#### Connectivité

Type de connection / prise	Raccordement borne à vis
----------------------------	--------------------------

#### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui