



KR025N

**Rijgklem 2,5 mm<sup>2</sup> nul, 800V/24A, schroef**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	24 A
-----------------	------

**Afmetingen**

Hoogte	47 mm
Breedte	5,1 mm
Diepte	60 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>

**Materiaal**

Kleur	Blauw
Materiaal	Thermoplast

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja