



KR025PE

Schutzleiterklemme 2,5mm², Schraubtechnik

Technische Eigenschaften

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0 W

Abmessungen

Höhe 47 mm

Breite 60 mm

Tiefe 60 mm

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Werkstoff

Farbe Gelbgrün

Werkstoff Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.5 - 4 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.5 - 4 mm²

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja