



KR025PE

Zacisk szeregowy PE 2,5mm²

Właściwości techniczne

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 0 W

Wymiary

Wysokość 47 mm

Szerokość 60 mm

Głębokość 60 mm

Łączność

Typ połączenia Połączenie śrubowe

Materiały

Kolor Żółty zielony

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu Szyna DIN

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.5 - 4 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 0.5 - 4 mm²

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak