



KR0211

**Borne d'installation, 1xN-sectionnement /1x passage L /1x terre, 4mm<sup>2</sup>**

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	24 A
-------------------------	------

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0,77 W
-----------------------------------	--------

#### Dimensions

Hauteur	48 mm
Largeur	6,1 mm
Profondeur	84,5 mm

#### Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 4 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>

#### Matières

Couleur	Beige
Matière	Thermoplastique

#### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui