



KR0211

Installatieklem, 1xN-verbreking/1xverbinding L/ 1xPE, 4mm<sup>2</sup>, schroefverbinding

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom 24 A

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN 0,77 W

**Afmetingen**

Hoogte 48 mm

Breedte 6,1 mm

Diepte 84,5 mm

**Connectiviteit**

Type connector/stekker Schroefaansluiting

**Aansluiting**

Doorsnede soepele geleider 1.5 - 4 mm<sup>2</sup>

Doorsnede stijve geleider 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

**Materiaal**

Kleur Beige

Materiaal Thermoplast

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

REACH conform Ja

RoHS conform Ja