



KR0211

Zacisk piętrowy, potrójny Ph/N/PE do szyn zbiorczych 10x3mm, 2,5mm²

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 24 A

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 0,77 W

Wymiary

Wysokość 48 mm

Szerokość 6,1 mm

Głębokość 84,5 mm

Łączność

Typ połączenia Zacisk śrubowy

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1.5 - 4 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 0.5 - 4 mm²

Materiały

Kolor Beżowy

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACh - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak