



KR02I1

Klema trospratna, N prekidanje preko sab. sistema, L prolaz, PE zašt. vodič, 4mm²

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja I _n	24 A
-------------------------------	------

Snaga

Rasipanje snage pri I _N	0,77 W
------------------------------------	--------

Dimenzije

Visina	48 mm
Širina	6,1 mm
Dubina	84,5 mm

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	1.5 - 4 mm ²
Presjek krutog provodnika	0.5 - 4 mm ²

Materijali

Boja	Bež
Materijal	Termoplastika

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da