



KR02I2

Installatieklem, 1xverbinding L/ 1xverbinding L, 4mm², schroefverbinding

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom 24 A

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 0,77 W

Afmetingen

Hoogte 48 mm

Breedte 6,1 mm

Diepte 84,5 mm

Connectiviteit

Type connector/stekker Schroefaansluiting

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 1.5 - 4 mm²

Doorsnede stijve geleider 0.5 - 4 mm²

Materiaal

Kleur Beige

Materiaal Thermoplast

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH conform Ja

RoHS conform Ja