



KR02I2

Dreileiterklemme 4mm², 1xDurchgang L, 1xDurchgang L, Schraubtechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 24 A

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0,77 W

Abmessungen

Höhe 48 mm

Breite 6,1 mm

Tiefe 84,5 mm

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1.5 - 4 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.5 - 4 mm²

Werkstoff

Farbe Beige

Werkstoff Thermoplast

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja