



KR040L

Rijgklem 4 mm² fase, 800V/32A, schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

Afmetingen

Hoogte	47 mm
Breedte	6,1 mm
Diepte	60 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 6 mm ²

Materiaal

Kleur	Beige
Materiaal	Thermoplast

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja