



KR040L

**ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΦΑΣΗΣ ΓΚΡΙ 4mm<sup>2</sup>**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Όνομαστικό ρεύμα 32 A

**Διαστάσεις**

Ύψος 47 mm

Πλάτος 6,1 mm

Βάθος 60 mm

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση Ράγα DIN

**Σύνδεση**

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 0.5 - 6 mm<sup>2</sup>

Διατομή άκαμπτου αγωγού 0.5 - 6 mm<sup>2</sup>

**Υλικά**

Χρώμα Μπεζ

Υλικό Θερμοπλαστικό

**Συνδεσιμότητα**

Είδος σύνδεσης Σύνδεση με βίδες

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι