




KR040LM

Klema za fazu 4mm², dvospratna, siva

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	32 A
----------------	------

Dimenzije

Visina	61 mm
Širina	6,1 mm
Dubina	62 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	0.5 - 6 mm ²
Presjek krutog provodnika	0.5 - 6 mm ²

Materijali

Boja	Bež
Materijal	Termoplastika

Povezivost

Vrsta veze	Vijčani spoj
------------	--------------

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da