



KR040LM

**ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΔΙΠΛΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΥΨΟΥ ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΚΡΙ 4mm<sup>2</sup>**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Όνομαστικό ρεύμα	32 A
------------------	------

**Διαστάσεις**

Ύψος	61 mm
Πλάτος	6,1 mm
Βάθος	62 mm

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση	Ράγα DIN
------------	----------

**Σύνδεση**

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	0.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Διατομή άκαμπτου αγωγού	0.5 - 6 mm <sup>2</sup>

**Υλικά**

Χρώμα	Μπεζ
Υλικό	Θερμοπλαστικό

**Συνδεσιμότητα**

Είδος σύνδεσης	Σύνδεση με βίδες
----------------	------------------

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι