



KR040N

Durchgangsklemme-Neutral 4mm², 800V/32A, Schraubtechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	32 A
-----------	------

Abmessungen

Höhe	47 mm
Breite	6.1 mm
Tiefe	60 mm

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 6 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 6 mm ²

Werkstoff

Farbe	Blau
Werkstoff	Thermoplast

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja