



KR040N

Zacisk szeregowy neutralny 4mm²

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	32 A
-----------------	------

Wymiary

Wysokość	47 mm
Szerokość	6,1 mm
Głębokość	60 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.5 - 6 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.5 - 6 mm ²

Materiały

Kolor	Niebieski
Materiał	Tworzywo termoplastyczne

Łączność

Typ połączenia	Połączenie śrubowe
----------------	--------------------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak