




KR040N

Klema za nulu 4mm², plava

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja I _n	32 A
-------------------------------	------

Dimenzije

Visina	47 mm
Širina	6,1 mm
Dubina	60 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	0.5 - 6 mm ²
Presjek krutog provodnika	0.5 - 6 mm ²

Materijali

Boja	Plava
Materijal	Termoplastika

Povezivost

Vrsta veze	Vijčani spoj
------------	--------------

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da